

# Pianka LCD/TFT 200ml.AG AGT-039

**Marka:**

AG TermoPasty

**Producent:**

AG TERMOPASTY GRZEGORZ GAŚOWSKI

**Kod produktu:**

AGT-039

**Kod EAN:**

5901764322542

## Opis techniczny

### Preparat do LCD/TFT – zalety stosowania

Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń: Nasz produkt to mistrz w eliminacji kurzu, tłustych plam oraz odcisków palców. Doskonale radzi sobie z codziennymi zabrudzeniami, zapewniając nieskazitelną czystość ekranu.

Bez smug i plam: Dzięki precyzyjnie dobranej formule nasz preparat gwarantuje czystość bez smug. Produkt jest bezwonny, a pH w zakresie  $6,00 \pm 2,00$  sprawia, że jest delikatny dla powierzchni ekranów, nie powodując uszkodzeń ani odbarwień.

Szybkie i łatwe czyszczenie: Preparat rozpuszcza się w wodzie, co ułatwia jego aplikację i szybkie czyszczenie ekranów. Produkt szybko wysycha, a powierzchnie są gotowe do użycia niemal natychmiast po czyszczeniu. Gęstość wynosząca  $0,98 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$  gwarantuje odpowiednią konsystencję, ułatwiającą aplikację i zapewniającą równomierne rozprowadzenie środka na powierzchni. Bezpieczny dla Twoich urządzeń: Nasz preparat jest neutralny chemicznie wobec ekranów LCD/TFT, co oznacza, że nie naraża delikatnych matryc na uszkodzenia.

### Wszechstronność zastosowania

Preparat do LCD/TFT doskonale sprawdza się w pielęgnacji różnorodnych urządzeń. Nadaje się zarówno do czyszczenia ekranów laptopów, monitorów, tabletów, jak i telewizorów. To wszechstronne rozwiązanie, które zapewni czystość Twoich ekranów niezależnie od ich wielkości i rodzaju.

Zastosowanie naszych preparatów sprawia, że obrazy na ekranie są wyraźne, pozbawione smug, co znacząco poprawia komfort pracy przy komputerze czy podczas oglądania ulubionych filmów.

### Jak stosować Preparat do LCD/TFT?

Niezależnie od tego, czy wybierzesz płyn czy piankę, sposób użycia jest bardzo prosty. Wystarczy spryskać ściereczkę z mikrofibry niewielką ilością preparatu, a następnie przetrzeć ekran. W przypadku większych zabrudzeń czynność można powtórzyć, aby uzyskać doskonały efekt. Pamiętaj, aby zawsze czyścić wyłączone urządzenie – to zapewni Ci maksymalne bezpieczeństwo i skuteczność.

## Specyfikacja

### Dane logistyczne

Gabaryt

W001G001-A-3

| Jednostka miary | Ilość   | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.      |
|-----------------|---------|------------|-------------|-------------------------|
| szt.            | 1 szt.  | 0.2 Kg     | 0.24 Kg     | 5.5 cm x 18 cm x 5.5 cm |
| kart.           | 12 szt. | 2.85 Kg    | 2.92 Kg     | 19 cm x 22 cm x 17 cm   |